


# Adaptador para sensor de proximidade DAPZ-SB-M-250AC-DSM-RO

Código da peça: 534468

FESTO

para atuadores giratórios com interface de montagem conforme VDI/VDE 3845.

Indicado para todos os atuadores giratórios tipo DAPS e somente para DRD/DRE nos tamanhos 4 até 225. Para atuadores giratórios DRD/DRE nos tamanhos 1 até 2 e 375 até 880, a montagem só pode ser feita com adaptador tipo DAPZ-SBZ-....



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro admissível do cabo	8 ... 13 mm
Com base na norma padrão	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Design	angular
Posição de instalação	Nos dois lados
Resistência a curto-circuito	não
Função do elemento de comutação	Conversor
Proteção contra inversão de polaridade	não
Princípio de medição	mecânico / elétrico
Indicador da posição de comutação	não
Faixa de tensão operacional c.a.	0 ... 250 V
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 250 V
Tensão de isolamento	250 V
Corrente máxima de saída	16.000 mA
Resistência da tensão de impacto	4 kV
Grau de contaminação	3
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-20 ... 85 °C
Conexão elétrica	Terminal de rosca
Cabo de conexão	M20x1,5
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, vedações	EPDM
Informações sobre material da proteção do corpo	PC
Informações sobre material da base do corpo	PA
Informações sobre material do console	PA