


Adaptador para sensor de proximidade DAPZ-SB-M-250AC-DR-RO

Código da peça: 534469

FESTO

para atuadores giratórios com interface de montagem conforme VDI/VDE 3845.

Indicado para todos os atuadores giratórios tipo DAPS e somente para DRD/DRE nos tamanhos 4 até 225. Para atuadores giratórios DRD/DRE nos tamanhos 1 até 2 e 375 até 880, a montagem só pode ser feita com adaptador tipo DAPZ-SBZ-....



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Díâmetro admissível do cabo | 8 ... 13 mm |
| Com base na norma padrão | EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Design | redonda |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Resistência a curto-circuito | não |
| Função do elemento de comutação | Conversor |
| Proteção contra inversão de polaridade | não |
| Princípio de medição | mecânico / elétrico |
| Indicador da posição de comutação | sim |
| Faixa de tensão operacional c.a. | 0 ... 250 V |
| Faixa de tensão operacional c.c. | 0 ... 250 V |
| Tensão de isolamento | 250 V |
| Corrente máxima de saída | 9.000 mA |
| Resistência da tensão de impacto | 4 kV |
| Grau de contaminação | 3 |
| Certificação CE (veja Declaração de Conformidade) | Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 |
| Classe de proteção | IP65 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 85 °C |
| Conexão elétrica | Terminal de rosca |
| Cabo de conexão | M20x1,5 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Informação sobre material, vedações | EPDM |
| Informações sobre material da proteção do corpo | PC |
| Informações sobre material da base do corpo | PA |
| Informações sobre material do console | PA |