


Adaptador para sensor de proximidade DAPZ-SB-M-250AC-EXS-RO

Código da peça: 534470

FESTO

para atuadores giratórios com interface de montagem conforme VDI/VDE 3845.

Indicado para todos os atuadores giratórios tipo DAPS e somente para DRD/DRE nos tamanhos 4 até 225. Para atuadores giratórios DRD/DRE nos tamanhos 1 até 2 e 375 até 880, a montagem só pode ser feita com adaptador tipo DAPZ-SBZ-....



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro admissível do cabo	8 ... 13 mm
Com base na norma padrão	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Design	angular
Posição de instalação	Nos dois lados
Resistência a curto-circuito	não
Função do elemento de comutação	Conversor
Proteção contra inversão de polaridade	não
Princípio de medição	mecânico / elétrico
Indicador da posição de comutação	não
Faixa de tensão operacional c.a.	0 ... 250 V
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 250 V
Tensão de isolamento	250 V
Corrente máxima de saída	4.000 mA
Resistência da tensão de impacto	4 kV
Grau de contaminação	3
Categoria ATEX para ambiente explosivo a gás	II 2G
Tipo de proteção contra a combustão de gás inflamável	Ex d e IIC T6 Gb
Proteção contra explosão certificação fora da União Europeia	EPL Gb (RU) EPL Gc (RU)
Temperatura do ambiente potencialmente explosivo	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Órgão emissor do certificado	PTB 05 ATEX 1087
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU relativa à proteção contra explosões (ATEX)
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Conexão elétrica	Terminal de rosca
Cabo de conexão	M20x1,5
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, vedações	EPDM
Informações sobre material da proteção do corpo	PA
Informações sobre material da base do corpo	PA
Informações sobre material do console	PA