


Caixa de chave fim de curso DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR

Código da peça: 534475

FESTO

para atuadores giratórios com interface de montagem conforme
VDI/VDE 3845.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro admissível do cabo	7 ... 13 mm
Com base na norma padrão	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Design	redonda
Posição de instalação	Nos dois lados
Resistência a curto-circuito	por pulso
Função do elemento de comutação	Contato normalmente aberto
Proteção contra inversão de polaridade	para todas as conexões elétricas
Princípio de medição	indutivo
Indicador da posição de comutação	sim
Faixa de tensão operacional c.c.	10 ... 30 V
Consumo interno de corrente na tensão operacional	0 ... 100 mA
Tensão de isolamento	50 V
Corrente máxima de saída	100 mA
Saída de comutação	PNP
Resistência da tensão de impacto	0,5 kV
Grau de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-20 ... 70 °C
Conexão elétrica	Terminal de rosca
Cabo de conexão	M20x1,5
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR
Material da tampa do corpo	PC
Material do corpo do conector	ABS+PC
Material do console	ABS+PC