


# placa-SET MS12-AGI

Código da peça: 537138

FESTO

da série MS, com rosca G.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	12
Série	MS
Posição de instalação	Nos dois lados
Meio operacional	Classe de qualidade de ar 5:7:- conforme DIN ISO 8573-1
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Peso do produto	1.300 g
Conexão pneumática 1	G2
Conexão pneumática 2	G2
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da placa de conexão	Injetados de alumínio
Material das vedações	NBR