

elemento separador VABD-B6-14-P-C

Código da peça: 537515

FESTO

Para criar zonas de pressão nos canais comuns 1 e 3 das réguas de conexão.



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Tamanho da embalagem	1
Pressão de trabalho	0,9 ... 8 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Temperatura do meio	-5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	20 g
Material da tampa cega	Reforçado com PA
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE Conforme RoHS
Material do O-ring	NBR
Material do separador	Aço