

bujão QSPC18

Código da peça: 537533

FESTO

Para fechar as conexões das válvulas ou placas cegas.



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Tamanho da embalagem	10
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	0,9 ... 8 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura do meio	-5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	5 g
Conexão pneumática 1	Cartucho 18 mm
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE Conforme RoHS
Informação sobre material, bujões	Reforçado com PA
Informação sobre material, separador	Aço
Informações sobre material, o-ring	NBR