

flange oscilante SNCL-12-R3

Código da peça: 537794

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	12
Com base na norma padrão	ISO 21287
Variantes	Alto grau de proteção contra corrosão
Classe de resistência à corrosão KBK	3 – Resistência à corrosão alta
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C
Peso do produto	20 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das fixações	Liga de alumínio Com revestimento de proteção
Material do mancal	Plástico
Material dos parafusos	Aço alta liga, inoxidável