


módulo eletrônico VMPA2-FB-EMG-4

Código da peça: 537984

FESTO

para terminal de válvulas MPA-S com conexão Fieldbus para 4 bobinas, separação galvânica.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diagnóstico	Tensão negativa válvulas
Número máximo de posições de válvula	2
Quantidade máxima de bobinas eletromagnéticas	4
Consumo interno de corrente na tensão de carga	23 mA
Consumo interno de corrente na tensão operacional	8 mA
Corrente nominal de arranque por bobina eletromagnética	99 mA até 24 ms
Corrente nominal com redução de corrente	18 mA após 24 ms
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa (quando instalado)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	20 g
Material do corpo	POM
Observações sobre material	Conforme RoHS