



sensor de fluxo SFET-R0010-L-WQ4-D-K3

Código da peça: 538535
Produto a ser descontinuado

FESTO

Transmissor de vazão miniatura para vácuo..

Produto será descontinuado. Disponível até 2020. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

Característica	Valor
Autorização	C-Tick
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS
Valor inicial da faixa de medição de vazão	-0,1 l/min
Valor final da faixa de medição de vazão	0,1 l/min
Pressão de trabalho	-0,9 ... 2 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Nitrogênio
Temperatura do meio	0 ... 50 °C
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Tempo de conexão	5 ms
Saída analógica	1 - 5 V
Erro de linearidade, FS	5 %
Precisão de repetição do valor analógico FS	1 %
Resistência da carga	> 50 kOhm
Faixa de tensão operacional c.c.	12 ... 24 V
Conexão elétrica	Cabo
Comprimento do cabo	3 m
Material da blindagem de cabo	PVC
Tipo de fixação	com furo passante
Posição de instalação	vertical Horizontal
Conexão pneumática	QS-4
Peso do produto	25 g
Material do corpo	PA
Indicador de disponibilidade operacional	LED
Classe de proteção	IP40
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada