

cabo de alimentação KPWR-MC-1-SUB-15HC-5



Código da peça: 538915

Produto a ser descontinuado

FESTO

Para conectar a alimentação da carga e lógica.

Produto será descontinuado. Disponível até 2020. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

Característica	Valor
Identificação do Cabo	Sem suporte para acessório de identificação
Conexão elétrica 1, função	Lado dos dispositivos de campo
Conexão elétrica 1, design	angular
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Soquete
Electrical connection 1, saída do cabo	Reto
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	Sub-D Mixed
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	7
Conexão elétrica 1, pinos/fios ocupados	6
Conexão elétrica 2, função	Lado do controlador
Conexão elétrica 2, tipo de conexão	Cabo
Conexão elétrica 2, tecnologia de conexão	sem conector
Conexão elétrica 2, número de pinos/fios	6
Conexão elétrica 2, pinos/fios ocupados	6
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 24 V
Comprimento do cabo	5 m
Propriedades do cabo	Próprio para distribuição de comando
Raio de curvatura, instalação de cabo fixa	≥ 50 mm
Raio de curvatura, instalação de cabo móvel	≥ 100 mm
Diâmetro do cabo	10 mm
Estrutura do cabo	2x2,5+2x(2x0,34) blindado
Seção transversal nominal do condutor	0,34 mm ² 2,5 mm ²
Extremidades do fio	Terminal pin
Classe de proteção	IP54
Observação sobre grau de proteção:	quando montado
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-25 ... 60 °C
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Material da blindagem de cabo	TPE-U(PUR)
Material do isolamento	TPE-E