

perfil de apoio HMIA-E05- -

Código da peça: 539378

FESTO

Para sistemas modulares multiteixo da linha de tecnologia de manipulação e montagem.



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento máx. perfil	3.000 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Peso do produto por comprimento	2,12 kg/m
Material do adaptador	Liga de alumínio anodizado