


conector fêmea MSSD-EB-M12

Código da peça: 539712

FESTO

Para solenóides e válvulas, diagrama de conexões conforme DIN EN 175 301, tipo C.



Ficha técnica

Característica	Valor
Frequência da conexão	50
Tipo de fixação	na válvula solenóide com parafuso central M2,5
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	11 g
Conexão elétrica	de 3 pinos Soquete angular Diagrama de conexões formato C conforme EN 175301-803 conforme DIN EN 175301-803 design quadrangular
Cabo de conexão	M12
Diâmetro admissível do cabo	4 ... 6 mm
Seção transversal do terminal	1,5 mm ²
Classe de proteção	IP65 conforme norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-40 ... 125 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Material do corpo	reforçado com PA
Material das vedações	HNBR