



# adaptador fieldbus FBA-CO-SUB-9-M12

Código da peça: 540324

FESTO

Para conectar no CANopen ou Device Net.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Protocolo	CANopen DeviceNet
Conexão elétrica 1, função	Lado dos dispositivos de campo
Conexão elétrica 1, design	angular
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Soquete
Electrical connection 1, saída do cabo	Reto
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	Sub-D
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	9
Conexão elétrica 1, pinos/fios ocupados	6
Conexão elétrica 1, tipo de montagem	2x parafuso 4-40 UNC-2A
Conexão elétrica 2, função	Lado do controlador
Conexão elétrica 2, design	redonda
Conexão elétrica 2, tipo de conexão	Conector
Conexão elétrica 2, saída do cabo	Reto
Conexão elétrica 2, tecnologia de conexão	M12x1, codificação A de acordo com EN ISO 61076-2-101.
Conexão elétrica 2, número de pinos/fios	5
Conexão elétrica 2, pinos/fios ocupados	5
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Comprimento do cabo	0,1 m
Dímetro do cabo	6,3 mm
Estrutura do cabo	4x0,34 blindado
Seção transversal nominal do condutor	0,34 mm <sup>2</sup>
Classe de proteção	IP67
Observação sobre grau de proteção:	quando montado
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Observações sobre material	Conforme RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Material da blindagem de cabo	TPE-U(PUR)