

amortecedor de impacto YSRW-DGC-25-GF

Código da peça: 540348

FESTO

para atuador sem haste DGC-G.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	25
Amortecimento	autoajustável Curva característica suave
Posição de instalação	Nos dois lados
Deteção de posição	Sem
Velocidade máxima de impacto	3 m/s
Modo de operação	de simples ação no avanço
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Tipo de fixação	com contraporca
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da haste do pistão	Aço alta liga