



# união rápida em T NEDU-M12D5-M12T4

Código da peça: 541596

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Frequência da conexão	500
Faixa de tensão operacional c.a.	250 V
Faixa de tensão operacional c.c.	250 V
Tensão operacional nominal c.a.	250 V
Tensão operacional nominal c.c.	60 V
Carga admissível de corrente	4 A
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura de armazenamento	-25 ... 85 °C
Classe de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Torque máximo	0,5 Nm
Peso do produto	25,5 g
Conexão elétrica	conforme norma EN 60947-5-2 Plugue/soquete M12x1 / M12x1 de 4 pinos / 4 pinos Com código A / com código A
Tipo de fixação	aparafusável
Cor do corpo	preto
Informação sobre material, porca de aperto	Latão cromado níquelado
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, corpo	reforçado com TPE-U(PU)
Informação sobre material, conectores	Latão Folheada a ouro