


Bobina solenóide

VACN-N-K11-1-0.5-U4-M

Código da peça: 541665

FESTO

Cabo com conexão para tubo isolante, 24 V CC.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dados característicos da bobina	24 V DC: 4.5 W
Flutuações de tensão admissíveis	+/- 10 %
Proteção contra explosão certificação fora da União Europeia	NEC 500 Class I, Div. 1
Classe de resistência à corrosão KBK	1
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Comprimento do cabo	0,5 m
Observações sobre material	Conforme RoHS