


manômetro MA-27-25-R1/8

Código da peça: 541734

FESTO

Com indicador com unidade em bar e psi.



Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa de indicação [bar]	0 ... 25 bar
Faixa de indicação	0 ... 362,5 psi
Dimensão nominal do manômetro	27
Princípio construtivo	Manômetro do tubo de Bourdon
Tipo de fixação	Montagem na tubulação
Meio operacional	Gases inertes Fluidos neutros
Pressão de operação Mpa	0 ... 2,5 MPa
Pressão de trabalho	0 ... 25 bar
Pressão operacional	0 ... 362,5 psi
Fator de carga alternada	0,66
Classe da precisão de medidas	4
Classe de proteção	IP43
Temperatura do meio	0 ... 60 °C
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Posição de conexão	lado traseiro central
Conexão pneumática	R1/8
Materiais em contato com meio	reforçado com PA
Material do bujão roscado	reforçado com PA
Material do corpo	PA
Material do visor	PS
Cor do corpo	preto
Peso do produto	8 g
Observação sobre meio operacional e do piloto	Sem acetileno Sem oxigênio
Escala	Escala dupla bar (externo) psi (interno)