


Cabo de conexão NEBV-C1W3P-F-2.5-M12G5

Código da peça: 542134

FESTO

Pré-montado, para válvulas MEBH.



Ficha técnica

Característica	Valor
Com base na norma padrão	EN 175301-803 EN 61076-2-101
Posição de instalação	Nos dois lados
Propriedades do cabo	Padrão
Indicador da posição de comutação	LED
Indicador do estado de comutação	LED amarelo
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Carga admissível de corrente	4 A
Classe de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-5 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 70 °C
Torque de aperto máximo	0,6 Nm com M12x1 0,4 Nm com M2,5
Raio de curvatura mínimo do cabo	59 mm
Peso do produto	166 g
Conexão elétrica 1	Conector fêmea angular, formato quadrado, 4 pinos, tipo C
Conexão elétrica 2	Conector macho reto, M12x1, 5 pinos, código A
Estrutura do cabo	3 x 0,75 mm ²
Diâmetro do cabo	5,9 mm
Comprimento do cabo	2,5 m
Seção transversal nominal do condutor	0,75 mm ²
Conexão de aterramento	disponível
Tipo de fixação	na válvula solenóide com parafuso central M2,5 Com conector roscado
Cor do corpo	preto
Cor do revestimento do cabo	cinza
Informação sobre material, vedações	TPE-U(PU)
Informação sobre material, corpo	PBT TPE-U(PU)
Informação sobre material, revestimento do cabo	PVC
Informação sobre material, parafusos	Aço Injetados de zinco
Informação sobre material, conectores	Conector banhado lata com estanho Liga de cobre Conector banhado a ouro