


Pórtico linear DHSL-DGE25ZR-SLT16

Código da peça: 542987

FESTO

Composto de eixos eletromecânicos de correia dentada e miniguia compacta, posicionamento dinâmico. Interfaces definidas para a linha giratória e de garras Festo. Disponível como jogo de montagem ou totalmente montada e instalada.

Clique no símbolo de solicitação por FAX para obter uma oferta sem compromisso que satisfaça suas necessidades.



Ficha técnica

Característica	Valor
Montagem	Pórtico 1.0
Carga útil	0 ... 2 kg
Acionamento eixo Z	SLT-16
Tipo de acionamento eixo Z	Pneumático
Curso eixo Z	0 ... 150 mm
Repetibilidade na posição final, eixo Z	± 0,02 mm
Repetibilidade na posição intermediária, eixo Z	± 0,02 mm
Acionamento eixo Y	DGE-25-ZR-KF
Tipo de acionamento eixo Y	elétrico
Posição intermediária do eixo Y	qualquer
Curso eixo Y	0 ... 2.000 mm
Repetibilidade na posição final, eixo Y	± 0,1 mm
Repetibilidade na posição intermediária, eixo Y	± 0,1 mm