


# Pórtico linear DHSL-2DGC25-HMPL20

Código da peça: 542989

FESTO

Composto de atuador sem haste com guia passiva e eixo de manipulação leve, dinâmico, preciso, modular. Interfaces definidas para a linha giratória e de garras Festo. Disponível como jogo de montagem ou totalmente montada e instalada.

Clique no símbolo de solicitação por FAX para obter uma oferta sem compromisso que satisfaça suas necessidades.



## Ficha técnica

| Característica                                  | Valor          |
|---|----------------|
| Montagem  | Pórtico 2.0    |
| Carga útil                                      | 0 ... 4 kg     |
| Acionamento eixo Z                              | HMPL-20        |
| Tipo de acionamento eixo Z                      | Pneumático     |
| Posição intermediária do eixo Z                 | x1             |
| Curso eixo Z                                    | 0 ... 200 mm   |
| Repetibilidade na posição final, eixo Z         | ± 0,02 mm      |
| Repetibilidade na posição intermediária, eixo Z | ± 0,02 mm      |
| Acionamento eixo Y                              | 2x DGC-25      |
| Tipo de acionamento eixo Y                      | Pneumático     |
| Curso eixo Y                                    | 0 ... 3.000 mm |
| Repetibilidade na posição final, eixo Y         | ± 0,02 mm      |