


Pórtico linear DHSL-2DGC25-DGEA25

Código da peça: 543004

FESTO

Composto de atuador sem haste com guia passiva e eixo cartesiano elétrico, posicionamento dinâmico, preciso e elétrico. Interfaces definidas para a linha giratória e de garras Festo. Disponível como jogo de montagem ou totalmente montada e instalada.

Clique no símbolo de solicitação por FAX para obter uma oferta sem compromisso que satisfaça suas necessidades.



Ficha técnica

Característica	Valor
Montagem	Pórtico 3.0
Carga útil	0 ... 6 kg
Acionamento eixo Z	DGEA-25
Tipo de acionamento eixo Z	elétrico Correia dentada DGEA
Posição intermediária do eixo Z	qualquer
Curso eixo Z	0 ... 800 mm
Repetibilidade na posição final, eixo Z	± 0,05 mm
Repetibilidade na posição intermediária, eixo Z	± 0,05 mm
Acionamento eixo Y	2x DGC-25
Tipo de acionamento eixo Y	Pneumático
Curso eixo Y	0 ... 3.000 mm
Repetibilidade na posição final, eixo Y	± 0,02 mm