

# Pórtico linear


## DHSL-DGPL40S-HMPL20

Código da peça: 543052

FESTO

Composto de atuador sem haste e eixo de manipulação leve, extremamente dinâmico com Soft Stop, preciso e modular. Interfaces definidas para a linha giratória e de garras Festo. Disponível como jogo de montagem ou totalmente montada e instalada.

Clique no símbolo de solicitação por FAX para obter uma oferta sem compromisso que satisfaça suas necessidades.



### Ficha técnica

Característica	Valor
Montagem	Pórtico 2.0
Carga útil	0 ... 4 kg
Acionamento eixo Z	HMPL-20
Tipo de acionamento eixo Z	Pneumático
Posição intermediária do eixo Z	x1
Curso eixo Z	0 ... 200 mm
Repetibilidade na posição final, eixo Z	± 0,02 mm
Repetibilidade na posição intermediária, eixo Z	± 0,02 mm
Acionamento eixo Y	DGPL-40-SPC11
Tipo de acionamento eixo Y	Servopneumático
Posição intermediária do eixo Y	x2
Curso eixo Y	0 ... 1.600 mm
Repetibilidade na posição final, eixo Y	± 0,02 mm
Repetibilidade na posição intermediária, eixo Y	± 1 mm