


# conjunto de montagem paralelo EAMM-U-D40-55A

Código da peça: 543157

FESTO

Adequado para atuadores elétricos.

Produto será descontinuado. Disponível até 2023. Produto alternativo no Support Portal..



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	40
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	5.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento de inércia	10,016 kgmm <sup>2</sup>
Torque de acionamento sem carga	0,1 Nm
Torque transferível	3 Nm
Peso do produto	530 g