


# acoplamento EAMC-30-32-6.35-8

Código da peça: 543421

FESTO



## Ficha técnica

| Característica               | Valor                  |
|------------------------------|------------------------|
| Diâmetro fixação 1           | 6,35 mm                |
| Diâmetro fixação 2           | 8 mm                   |
| Dimensões                    | 30                     |
| Comprimento nominal          | 32 mm                  |
| Posição de instalação        | Nos dois lados         |
| Rotação máxima               | 8.000 1/min            |
| Conformidade LABS            | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura de armazenamento | -25 ... 60 °C          |
| Umidade relativa do ar       | 0 - 95 %               |
| Temperatura ambiente         | -25 ... 60 °C          |
| Momento de inércia           | 5,87 kgmm <sup>2</sup> |
| Torque transferível          | 6,5 Nm                 |
| Peso do produto              | 48 g                   |
| Observações sobre material   | Conforme RoHS          |