


# unidade de indicação e controle FED-500

Código da peça: 543441

FESTO

Unidades de indicação e controle com display gráfico de LCD para conectar com sistemas de CLP, com 1 tecla de função.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Profundidade de montagem	91 mm
Altura	147 mm
Comprimento	187 mm
Espessura máx. painel frontal	5 mm
Alarmes	1.024
Memória do usuário	32 Mbyte
Número de usuários LEDs	1
Número de teclas de função	1
Relógio de tempo real	sim
Listas de eventos	1.024
Memória de receita	32 kByte
Desvio relógio de tempo real	130 s / mês
Número de cores	256
Número de LEDs de sistema	4
Indicador	Cor STN
Propriedade do display	Touchscreen
Tamanho do display	5,6"
Bateria de backup	3 V / 270 mA lítio
Faixa de tensão operacional c.c.	18 ... 30 V
Resolução do display	1/4 VGA, 320x240 Pixel
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Consumo de corrente na tensão operacional nominal	0,8 A
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Umidade relativa do ar	5 - 85 % não condensável
Classe de proteção	IP65 na parte frontal, IP20 na parte traseira
Temperatura ambiente	0 ... 45 °C
Autorização	C-Tick
Peso do produto	1.400 g
Interface AUX	Sub-D 9 pinos Soquete
Interface da impressora	RS232 Sub-D 15 pinos Soquete
Interface PC	RS232 Sub-D 15 pinos Soquete
Interface programação	9,6 - 38,4 kBd
Interface CLP	RS232

Característica	Valor
	Sub-D 15 pinos Conector
Interface Ethernet	Opcional, 10 MBd
Tipo de fixação	Montagem em painel frontal
Observações sobre material	Conforme RoHS
Software de programação	FED Designer 6.06 ou superior
Certificação conforme NEC 500	Class I, Div.2, Gr. A,B,C,D