

# secador de ar por membrana LDM1-D-MAXI-600

Código da peça: 543665


Classic - não usar para novos projetos

FESTO

sem placas de conexão roscada com pino roscado FRB, para ar comprimido seco e limpo.

Atenção: É imprescindível a pré-filtragem do ar de serviço com filtro coalescente 0,01µm (partícula residual < 0,1µm, conteúdo residual de óleo < 0,1 mg/m<sup>3</sup>) para o funcionamento perfeito do dispositivo por longo período !

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Maxi
Série	D
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Princípio construtivo	Secador de membrana
Pressão de trabalho	3 ... 12,5 bar
Vazão nominal padrão	600 l/min
Meio operacional	Classe de qualidade de ar 1:7:1 conforme DIN ISO 8573-1
Redução do ponto de orvalho à pressão	20 K
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Temperatura do meio	2 ... 50 °C
Temperatura ambiente	2 ... 50 °C
Peso do produto	2.100 g
Tipo de fixação	com acessórios
Material do corpo	Injetados de zinco
Material do copo	Liga de alumínio