


# cilindro de parada DFST-63-30-Y4-A

Código da peça: 543744  
Produto a ser descontinuado

FESTO

Com mola, amortecedor hidráulico regulável na parte dianteira.  
Produto será descontinuado. Disponível até 2020. Produto alternativo  
no Support Portal..



## Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	30 mm
Diâmetro do êmbolo	63 mm
Amortecimento	P: Anéis/placas de amortecimento elástico nas posições finais de curso
Posição de instalação	vertical
Modo de operação	de simples ação no retorno
Princípio construtivo	Haste com gatilho
Deteção de posição	Para sensor de proximidade
Deteção da posição do gatilho	Para sensores indutivos
Variantes	Haste do êmbolo unilateral
Antigiro/guia	Guia antigiro
Pressão de trabalho	2 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Força de impulso	5.000 N
Peso do produto	3.500 g
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão pneumática	G1/8
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS Conforme RoHS
Material da proteção	Injetados de alumínio
Material das vedações	NBR
Material do corpo	Liga de alumínio
Material da haste do pistão	Aço alta liga, inoxidável