


sensor de pressão VMPAF-FB-PS-P1

Código da peça: 545354

Produto a ser descontinuado

FESTO

Produto será descontinuado. Disponível até 2019. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	21 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Pressão de trabalho	-0,9 ... 10 bar
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Flutuações de tensão admissíveis	+/- 25 %
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Precisão FS	2,5 %FS
Observações sobre material	Conforme RoHS