


# Base de conexão VMPA2-IC-AP-S-1-EX2

Código da peça: 545450

FESTO

para terminal de válvulas MPA-S.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	30,5 mm
Comprimento	107,3 mm
Dimensão da grade	21 mm
Pressão de trabalho	3 ... 8 bar
Pressão de acionamento	3 ... 8 bar
Categoria ATEX para ambiente explosivo a gás	II 3G
Tipo de proteção contra a combustão de gás inflamável	Ex nA II T4 X
Categoria ATEX para ambiente explosivo a poeira	II 3D
Tipo de proteção contra a combustão de poeiras combustíveis	Ex tD A22 IP54 T95°C X
Temperatura do ambiente potencialmente explosivo	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Classe de resistência à corrosão KBK	0
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Conexão elétrica	Conector M8
Tipo de fixação da placa de conexão	com furo passante
Conexão de escape de servopilotagem 82/84	M5
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Conexão pneumática 3	G1/8
Conexão pneumática 4	G1/8
Conexão pneumática 5	G1/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, base de conexão	Injetados de alumínio