

adaptador NPFA-A-P18-G14-F

Código da peça: 545922

FESTO

Para válvula solenóide VUVB.



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho da embalagem	10
Pressão de trabalho	0,9 ... 8 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	20 g
Informação sobre material, espigão aparafusado	Liga de alumínio
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE Conforme RoHS
Informação sobre material, bujões	Reforçado com PA
Informações sobre material, o-ring	NBR
Informação sobre material, separador	Aço