



válvula solenoide MOFHB-3-1/8

Código da peça: 546050

Produto a ser descontinuado

FESTO

Produto será descontinuado. Disponível até 2018. Produto alternativo no Support Portal.



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	3/2 vias, aberta, monoestável
Tipo de acionamento	elétrico
Vazão nominal padrão	90 l/min
Pressão de trabalho	0 ... 8 bar
Princípio construtivo	Assento de válvula
Tipo de retorno	mola mecânica
Classe de proteção	IP65
Diâmetro nominal	1,3 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Acionamento auxiliar manual	Com trava
Tempo de comutação, desligado	14 ms
Tempo de comutação, ligado	10 ms
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 40 °C
Peso do produto	60 g
Conexão de escape de servopilotagem 84	M5
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Conexão pneumática 3	G1/8
Informação sobre material, vedações	NBR
Informação sobre material, corpo	Alumínio anodizado