



# válvula solenoide MOFHB-3-3/4-S

Código da peça: 546052

Produto a ser descontinuado

Produto será descontinuado. Disponível até 2018. Produto alternativo no Support Portal.

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	3/2 vias, aberta, monoestável
Tipo de acionamento	elétrico
Largura	39 mm
Vazão nominal padrão	5.340 l/min
Pressão de trabalho	1 ... 8 bar
Princípio construtivo	Assento de válvula
Tipo de retorno	mola mecânica
Classe de proteção	IP65
Diâmetro nominal	17 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Acionamento auxiliar manual	Com trava
Tipo de pilotagem	servopilotado
Pressão de acionamento	2,8 ... 8 bar
Tempo de comutação, desligado	60 ms
Tempo de comutação, ligado	90 ms
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 40 °C
Peso do produto	930 g
Conexão elétrica	através de bobina F, pedir separadamente
Tipo de fixação	Opcional: no manifold PR com furo passante
Conexão do ar de pilotagem 110	G1/4
Conexão pneumática 1	G3/4
Conexão pneumática 2	G3/4
Conexão pneumática 3	G3/4
Informação sobre material, vedações	NBR
Informação sobre material, corpo	Alumínio anodizado