

válvula pneumática



VLOB-2-3/4

Código da peça: 546061

Produto a ser descontinuado

Produto será descontinuado. Disponível até 2018. Produto alternativo no Support Portal.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	3/2 vias, aberta/fechada, monoestável
Tipo de acionamento	pneumático
Largura	39 mm
Vazão nominal padrão	6.000 l/min
Pressão de trabalho	0 ... 10 bar
Princípio construtivo	Assento de válvula
Tipo de retorno	mola mecânica
Diâmetro nominal	17 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Pressão de acionamento	1 ... 10 bar
Tempo de comutação, desligado	23 ms
Tempo de comutação, ligado	8 ms
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	670 g
Tipo de fixação	Opcional: no manifold PR com furo passante
Conexão do ar de pilotagem 110	G1/4
Conexão pneumática 1	G3/4
Conexão pneumática 2	G3/4
Informação sobre material, vedações	NBR
Informação sobre material, corpo	Alumínio anodizado