



válvula solenoide MFHB-2-1/4-B

Código da peça: 546064

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	2/2 vias, monoestável
Tipo de acionamento	elétrico
Vazão nominal padrão	600 l/min
Pressão de trabalho	2 ... 8 bar
Princípio construtivo	Assento de válvula
Tipo de retorno	mola mecânica
Classe de proteção	IP65
Diâmetro nominal	7 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Acionamento auxiliar manual	Com trava
Tempo de comutação, desligado	23 ms
Tempo de comutação, ligado	12 ms
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 40 °C
Peso do produto	575 g
Conexão de escape de servopilotagem 84	M5
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Material das vedações	NBR
Material do corpo	Alumínio anodizado