

válvula básica LFMB-D-MAXI-A-U


Código da peça: 546450

Classic - não usar para novos projetos

FESTO

sem placas de conexão roscada com pinos roscados FRB. Cartucho filtrante de 1 µm, com copo de proteção metálica.

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|---|
| Série | D |
| Dimensões | Maxi |
| Princípio construtivo | Filtro de fibra |
| Grau de filtração | 1 µm |
| Dreno | totalmente automático |
| Pressão de trabalho | 21 ... 180 Psi |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes |
| Classe de pureza do ar na saída | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Gases inertes |
| Grau de eficiência do filtro | 99,99 % |
| Volume máximo do condensado | 2,72 oz(l) |
| Proteção de copo | Copo de proteção metálico |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura do meio | 33,8 ... 140 °F |
| Temperatura ambiente | 14 ... 140 °F |
| Temperatura de armazenamento | 14 ... 140 °F |
| Nível residual de óleo | 0,0000135 oz/yd3 |
| Tipo de fixação | Montagem na tubulação com acessórios Opcional: |
| Posição de instalação | vertical +/- 5° |
| Material do corpo | Injetados de zinco |
| Material do filtro | Fibra de borossilicato |
| Material do copo | PC |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Peso do produto | 42 oz |