

válvula básica

LF-D-5M-MINI-A-U


Código da peça: 546453

Classic - não usar para novos projetos

FESTO

sem placas de conexão roscada com pinos roscados FRB. Grau de filtração 5 µm, com copo de proteção e dreno automático.

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|---|
| Dimensões | Mini |
| Série | D |
| Posição de instalação | vertical +/- 5° |
| Grau de filtração | 5 µm |
| Dreno | totalmente automático |
| Princípio construtivo | Filtro sinterizado com separador centrífugo |
| Volume máximo do condensado | 0,748 oz(l) |
| Proteção de copo | Copo de proteção metálico |
| Pressão de trabalho | 28 ... 180 Psi |
| Vazão nominal padrão | 28 cfm |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gases inertes |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Classe de pureza do ar na saída | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes |
| Temperatura do meio | 14 ... 140 °F |
| Temperatura ambiente | 14 ... 140 °F |
| Peso do produto | 8,75 oz |
| Tipo de fixação | Montagem na tubulação com acessórios |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material do filtro | PE |
| Material do corpo | Injetados de zinco |
| Material do copo | PC |