

válvula básica LOE-D-MAXI-U



Código da peça: 546517

Classic - não usar para novos projetos

FESTO

sem placas de conexão roscada com pinos roscados FRB, com copo de proteção metálica.

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Maxi
Série	D
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Princípio construtivo	Lubrificador proporcional padrão
Quantidade máxima de óleo	6,46 oz(l)
Proteção de copo	Copo de proteção metálico
Pressão de trabalho	0 ... 240 Psi
Vazão mínima para função do lubrificador	0,35 cfm
Vazão nominal padrão	294 cfm
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	14 ... 140 °F
Classe de pureza do ar na saída	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gases inertes
Temperatura do meio	14 ... 140 °F
Temperatura ambiente	14 ... 140 °F
Peso do produto	42 oz
Tipo de fixação	com acessórios
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do copo	PC