

Tubo flexível de plástico PUN-3/8X1/16-U-SW

Código da peça: 546587

FESTO

com diâmetro externo calibrado, próprio para conexões rápidas QS e QB.

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.

Old part no. 13013800



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo em polegadas	3/8
Diâmetro interno em polegadas	1/4
Raio de curvatura mínimo	1 "
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-14 ... 150 Psi
Meio operacional	Ar comprimido filtrado Vácuo
Temperatura ambiente	-68 ... 140 °F
Peso do produto por comprimento	0,515 oz/ft
Cor	preto
Dureza Shore	A 98 +/-3
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, tubo flexível	TPE-U(PU)