

Tubo flexível de plástico

PUN-1/8X1/32-U-GE

Código da peça: 546607

FESTO

com diâmetro externo calibrado, próprio para conexões rápidas QS e QB.

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.

Old part no. 13023159



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo em polegadas	1/8
Diâmetro interno em polegadas	1/16
Raio de curvatura mínimo	0,2 "
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-14 ... 150 Psi
Meio operacional	Ar comprimido filtrado Vácuo
Temperatura ambiente	-68 ... 140 °F
Peso do produto por comprimento	0,077 oz/ft
Cor	amarelo
Dureza Shore	A 98 +/-3
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, tubo flexível	TPE-U(PU)