

# Tubo flexível de plástico

## PUN-1/2X3/32-U-BL-100


Código da peça: 546682

FESTO

com diâmetro externo calibrado, próprio para conexões rápidas QS e QB.

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.

Old part no. 13028632



### Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo em polegadas	1/2
Diâmetro interno em polegadas	21/64
Raio de curvatura mínimo	1,1 "
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-14 ... 150 Psi
Meio operacional	Ar comprimido filtrado Vácuo
Temperatura ambiente	-68 ... 140 °F
Peso do produto por comprimento	0,938 oz/ft
Cor	azul
Dureza Shore	A 98 +/-3
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, tubo flexível	TPE-U(PU)