


distribuidor FR-8-1/8-BR

Código da peça: 546749

FESTO

para distribuição de ar comprimido.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	8,6 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	0 ... 16 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Número de saídas	8
Número de conexões de alimentação	1
Conexão pneumática 1	G3/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Material do corpo	Liga de alumínio