


# filtro para vácuo VAF-DB-1/4

Código da peça: 547261

FESTO

para filtragem de impurezas.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	vertical
Grau de filtração	80 µm
Pressão de trabalho	-0,95 ... 0 bar
Observação sobre pressão de trabalho	Somente para aplicações em sistemas de vácuo abertos
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Torque máximo	8,7 Nm
Peso do produto	71 g
Tipo de fixação	Montagem na tubulação com dispositivo de fixação em parede/superfície
Conexão pneumática	G1/4
Conexão de vácuo	G1/4
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR
Material do filtro	PE
Material do corpo	reforçado com PP
Material do copo	PA
Compatível com pulso ejetor	≤ 7 bar