


cabo com conector

KMEB-3-24-2.5

Código da peça: 547270

FESTO

para válvulas solenóides VUVB com bobinas 24 V.



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	120 g
Conexão elétrica 1	Conector, conforme EN 175301-803, tipo C
Conexão elétrica 1, design	angular
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Soquete
Electrical connection 1, saída do cabo	Em ângulo
Conexão elétrica 1, observação sobre saída do cabo	90°
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	2
Conexão elétrica 1, tipo de montagem	na válvula solenóide com parafuso central M2,5
Conexão elétrica 2, tecnologia de conexão	sem conector
Conexão elétrica 2, número de pinos/fios	2
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Proteção contra inversão de polaridade	para todas as conexões elétricas
Conexão de aterramento	não disponível
Comprimento do cabo	2,5 m
Propriedades do cabo	Padrão
Diâmetro do cabo	5,2 mm
Estrutura do cabo	2x0,75
Extremidades do fio	Terminal para cabos
Classe de proteção	IP65 conforme norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Grau de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Material da blindagem de cabo	PVC
Material do corpo	PC
Material das vedações	NBR
Material do contato elétrico	Liga de cobre revestida de prata