


sub-base VMPAF-AP-2-1-EMM-2

Código da peça: 547497

Produto a ser descontinuado

Produto será descontinuado. Disponível até 2019. Produto alternativo no Support Portal..

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	47,6 mm
Comprimento	107,3 mm
Dimensão da grade	10,5 mm
Número máximo de posições de válvula	2
Pressão de trabalho	-0,9 ... 10 bar
Pressão de acionamento	3 ... 8 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Conexão pneumática 2	G1/4
Conexão pneumática 4	G1/4
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material of connecting plate	Injetados de alumínio