


# Luva NPFB-S-2G18-F

Código da peça: 547810

FESTO

Para conexão com tubos.

Com os munhões roscados R e G, recomenda-se o uso da fita de vedação da rosca ou de líquido selante como meio adicional de vedação. Para vedar o munhão roscado G, também se pode usar um anel de vedação axial de alumínio macio AL 99,5.



## Ficha técnica

| Característica                             | Valor   |
|--|---|
| Informação sobre material, conexão roscada | Latão<br>níquelado                            |
| Tamanho da embalagem                       | 10  |
| Pressão de trabalho                        | -0,95 ... 40 bar                              |
| Meio operacional                           | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [:-:-] |
| Classe de resistência à corrosão KBK       | 1   |
| Temperatura ambiente                       | -20 ... 150 °C                                |
| Peso do produto                            | 11 g  |
| Conexão pneumática 1                       | G1/8  |
| Observações sobre material                 | Conforme RoHS                                 |