

tubo flexível PKN-6

Código da peça: 548147

Produto a ser descontinuado

Produto será descontinuado. Disponível até 2017. Produto alternativo no Support Portal.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	8,5 mm
Diâmetro interno	6 mm
Pressão de trabalho dependente da temperatura	0 ... 7 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Temperatura ambiente	-10 ... 40 °C
Peso do produto por comprimento	0,04 kg/m
Cor	azul
Dureza Shore	D 80 +/-5
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, tubo flexível	Revestido com poliéster PVC