

amortecedor de impacto

DYEF-M14-Y1F

Código da peça: 548376

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	M14
Curso	5 mm
Amortecimento	Amortecimento pneumático com batente fixo metálico
Posição de instalação	Nos dois lados
Detecção de posição	Sem
Velocidade máxima de impacto	0,8 m/s
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Curso de amortecimento	5 mm
Consumo máximo de energia por curso	0,2 J
Peso do produto	77,3 g
Tipo de fixação	com contraporca
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR
Material do corpo	Aço alta liga