


# Conector macho multipolo NECA-S1G9-P9-MP2

Código da peça: 548720

FESTO

für Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV erforderlich.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	20 mm
Altura	62 mm
Comprimento	61 mm
Diâmetro admissível do cabo	5 ... 10 mm
Faixa de tensão operacional c.c.	21,6 ... 26,4 V
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Carga admissível de corrente	1 A
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Umidade relativa do ar	95% não condensável
Classe de proteção	IP65 conforme norma IEC 60529
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Peso do produto	60 g
Seção transversal do terminal	0,34 ... 1 mm <sup>2</sup>
Hinweis zum Anschlussquerschnitt	0,34-0,5 mm <sup>2</sup> mit Aderendhülse
Conexão elétrica	9-polig / 9-polig Sub-D / Schraubklemme
Tipo de fixação	com furo passante
Informação sobre material, porca de aperto	Latão
Informação sobre material, vedações	NBR
Informação sobre material, corpo	reforçado com PA
Informação sobre material, parafusos	Aço