


tampa móvel CPX-M-AK-C

Código da peça: 548753

FESTO

Para terminal modular elétrico CPX.



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	30 mm
Altura	58 mm
Comprimento	22 mm
Autorização	UL94 V0
Peso do produto	54 g
Classe de proteção	IP65 IP67 quando montado conforme norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Temperatura de armazenamento	-40 ... 70 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Material do corpo	Injetados de zinco níquelado
Material das vedações	NBR
Umidade relativa do ar	5 - 90 % não condensável